

**PLANOLITH****Stand comparator universal de precizie cu braț articulat 3-D NOGA, Lungime masăxlățime: 400X250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	442525 400X250
GTIN	2050001055408
Clasa articolului	46H

**Descriere****Execuție:**

Suprafață de măsurare lepuită cu diamant, cu certificat de verificare. Braț articulat 3-D masiv cu fixare centrală mecanică. Forță de fixare progresiv reglabilă cu stabilitate înaltă. Poziționare rapidă și simplă. Suport universal pentru ceasuri comparatoare.

Cu ajustare fină, pentru cozi de fixare cu Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 inch și instrumente de măsurare cu ghidaj în coadă de rândunică.

**Descriere tehnică**

Lungime braț articulat L <sub>2</sub>	113 mm
Greutate	17,5 kg
Lungime braț articulat L <sub>1</sub>	133 mm
Racord filetat	M8
Rază de acțiune braț articulat 3D	290 mm
Standard	DIN 876/1

Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Calibrarea	D1
Tip produs	Stand de măsurare

### Servicii

Calibrare Stand de măsurare Mărimea maximă a mesei 400X400 mm	024580 400X400
------------------------------------------------------------------	----------------

### Accesorii

Braț articulată 3-D Tip 240	442114 240
Braț articulată 3-D Tip 240	442110 240
Braț articulată 3-D Tip 290	442114 290
Braț articulată 3-D Tip 290	442110 290
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442100 2SM