



Reazem de fixare pentru greutateți mari, Cea mai mare înălțime de rezemare: 300mm



Date comandă

Numărul de comandă	374400 300
GTIN	4020772072636
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

- Șurub din oțel de îmbunătățire; corp din oțel de îmbunătățire vopsit.
- Șurub cu filet trapezoidal.

Notă:

Cu gaură de centrare \varnothing 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.

Descriere tehnică

Lungime reazem	220 mm
Lățimea reazemului	190 mm
Lățimea fantei	26 mm
Cea mai mică înălțime de rezemare	200 mm
Distanță între centrele fantelor	150 mm
Capacitate de portantă	80 kN

Cea mai mare înălțime de rezemare	300 mm
Deschiderea capului	65 mm
Tip	6435S
Tip produs	Vinci cu șurub