

**Garant****Burghiu cu vârf din carbură, neacoperită, Ø DC h8: 11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	121150 11
GTIN	4045197471505
Clasa articolului	11E

**Descriere****Execuție:**

Cu vârf placat cu plăcuță din carbură metalică brazată. Cu tășuri rectificat. Coadă cu suprafață de antrenare, pentru prinderea cu ușurință în pensetă.

**Notă:**

Lungime canelură  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Descriere tehnică**

Ø nominal $D_c$	11 mm
Avans $f$ pentru oțel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm/rot
Lungimea canalului de așchii $L_c$	56 mm
Număr de dinți $Z$	2
Toleranță Ø nominal	h8
Lungimea totală $L$	100 mm
Standard	DIN 8037
adâncime maximă de găurire recomandată $L_2$	39,5 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	Carbura K20
Unghiul la vârf	118 grad
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără

Tip produs

Burghiu elicoidal

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu > 10% Si	recomandat	140 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	25 m/min	P
GG(G)	recomandat	90 m/min	K
CuZn	recomandat	140 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		