



Reazem cu șurub cu parte inferioară din oțel, Cea mai mare înălțime de rezemare: 210mm



Date comandă

Numărul de comandă	373500 210
GTIN	4020772072438
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Oțel de îmbunătățire, vopsit.

Șurub filetat trapezoidal cu autoblocare și opritor final.

Notă:

De la Ref. 52 cu gaură de centrare \varnothing 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.

Descriere tehnică

Cea mai mare înălțime de rezemare	210 mm
Cea mai mică înălțime de rezemare	140 mm
\varnothing cap	70 mm
\varnothing parte inferioară	80 mm
Pentru clema de prindere cu lățimea fantei	20 - 40 mm
Capacitate de portantă	170 kN

Tip	6400
Tip produs	Vinci cu șurub