

PLANOLITH**Stand comparator universal de precizie cu braț articulată 3-D NOGA, Lungime masăxlățime: 400X400mm****Date comandă**

Numărul de comandă	442525 400X400
GTIN	2050001052469
Clasa articolului	46H

Descriere**Execuție:**

Suprafață de măsurare lepuită cu diamant, cu certificat de verificare. Braț articulată 3-D masiv cu fixare centrală mecanică. Forță de fixare progresiv reglabilă cu stabilitate înaltă. Poziționare rapidă și simplă. Suport universal pentru ceasuri comparatoare.

Cu ajustare fină, pentru cozi de fixare cu \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 inch și instrumente de măsurare cu ghidaj în coadă de rândunică.

Descriere tehnică

Greutate	28 kg
Rază de acțiune braț articulată 3D	600 mm
Lungime braț articulată L ₂	223 mm
Racord filetat	M10x1,25
Lungime braț articulată L ₁	287 mm
Standard	DIN 876/1

Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Calibrarea	D1
Tip produs	Stand de măsurare

Servicii

Calibrare Stand de măsurare Mărimea maximă a mesei 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------

Accesorii

Braț articulat 3-D Tip 600	442110 600
Braț articulat 3-D Tip 600	442114 600
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442100 2SM