



## Reazem de fixare pentru greutatea mari, Cea mai mare înălțime de rezemare: 460mm



### Date comandă

Numărul de comandă	374400 460
GTIN	4020772072643
Clasa articolului	35A

### Descriere

#### Execuție:

- Șurub din oțel de îmbunătățire; corp din oțel de îmbunătățire vopsit.
- Șurub cu filet trapezoidal.

#### Notă:

Cu gaură de centrare  $\varnothing$  12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.

### Descriere tehnică

Capacitate de portantă	60 kN
Lungime reazem	220 mm
Lățimea reazemului	190 mm
Cea mai mare înălțime de rezemare	460 mm
Distanță între centrele fantelor	150 mm
Deschiderea capului	65 mm

Cea mai mică înălțime de rezemare	290 mm
Lățimea fantei	26 mm
Tip	6435S
Tip produs	Vinci cu șurub