



Picior de stativ, Tip: F



Date comandă

Numărul de comandă	442120 F
GTIN	7290005398223
Clasa articolului	46G

Descriere

Execuție:

Picioare magnetice permanente cu postament prismatic și comutator. Forța magnetică acționează asupra părții inferioare prismatice și plate, precum și asupra părții late din spatele piciorului. Aderă pe toate suprafețele plate și cilindrice. Magneți de impact puternici cu talpă prismatică. Comutare cu buton rotativ.

Diverse fileturi interioare pentru prinderea diferitelor brațe articulate.

Adaptat pentru:

Brațe articulate Cod 442110 și 442114.

Descriere tehnică

Forță de atracție	1000 N
Amplasare racord filetat	divers
Înălțime	55 mm
Execuție	Magnet Flexi
Racord filetat	M6 / M8 / M10 / M10×1,25 / M12
Lățime	50 mm

Lungime	75 mm
Tip produs	Picior magnetic

Accesorii

Suport pentru stand de măsurare Tip H	442100 H
Braț articulată 3-D Tip 290	442114 290
Suport pentru stand de măsurare Tip K1	442100 K1
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442104 2SM
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442100 2SM
Braț articulată 3-D Tip 240	442110 240
Suport pentru stand de măsurare Tip CA	442100 CA
Braț articulată 3-D Tip 600	442110 600
Braț articulată 3-D Tip 600	442114 600
Suport pentru stand de măsurare Tip K2	442100 K2
Suport pentru stand de măsurare Tip QR	442100 QR
Braț articulată 3-D Tip 290	442110 290
Braț articulată 3-D Tip 240	442114 240