



Reazem cu șurub cu parte inferioară din oțel, Cea mai mare înălțime de rezemare: 300mm



Date comandă

Numărul de comandă	373500 300
GTIN	4020772072445
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Oțel de îmbunătățire, vopsit.

Șurub filetat trapezoidal cu autoblocare și opritor final.

Notă:

De la Ref. 52 cu gaură de centrare \varnothing 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.

Descriere tehnică

Cea mai mică înălțime de rezemare	190 mm
Capacitate de portantă	350 kN
Cea mai mare înălțime de rezemare	300 mm
\varnothing cap	80 mm
Pentru clema de prindere cu lățimea fantei	20 - 40 mm
\varnothing parte inferioară	100 mm

Tip	6400
Tip produs	Vinci cu șurub