



## Picior de stativ, Tip: V



### Date comandă

Numărul de comandă	442120 V
GTIN	7290003243327
Clasa articolului	46G

### Descriere

#### Execuție:

Picioare magnetice permanente cu postament prismatic și comutator. Forța magnetică acționează asupra părții inferioare prismatice și plate, precum și asupra părții late din spatele piciorului. Aderă pe toate suprafețele plate și cilindrice. Soclu vid: Aderă pe toate suprafețele plate și fără pori.

#### Adaptat pentru:

Brațe articulate Cod 442110 și 442114.

### Descriere tehnică

Amplasare racord filetat	lateral
Înălțime	26 mm
Racord filetat	M8
Execuție	Soclu vid
Lungime	100 mm
Forță de atracție	350 N
Lățime	100 mm
Tip produs	Picior magnetic

## Accesorii

Braț articulată 3-D Tip 240	442110 240
Braț articulată 3-D Tip 290	442110 290
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442100 2SM
Braț articulată 3-D Tip 240	442114 240
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442104 2SM
Braț articulată 3-D Tip 290	442114 290
Suport pentru stand de măsurare Tip QR	442100 QR
Suport pentru stand de măsurare Tip CA	442100 CA
Suport pentru stand de măsurare Tip K2	442100 K2
Suport pentru stand de măsurare Tip H	442100 H
Suport pentru stand de măsurare Tip K1	442100 K1