



## Reazem de fixare pentru greutateți mari, Cea mai mare înălțime de rezemare: 750mm



### Date comandă

Numărul de comandă	374400 750
GTIN	4020772072650
Clasa articolului	35A

### Descriere

#### Execuție:

- Șurub din oțel de îmbunătățire; corp din oțel de îmbunătățire vopsit.
- Șurub cu filet trapezoidal.

#### Notă:

Cu gaură de centrare  $\varnothing$  12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.

### Descriere tehnică

Lățimea reazemului	190 mm
Lungime reazem	220 mm
Lățimea fantei	26 mm
Deschiderea capului	65 mm
Cea mai mică înălțime de rezemare	430 mm
Capacitate de portantă	50 kN

Distanță între centrele fantelor	150 mm
Cea mai mare înălțime de rezemare	750 mm
Tip	6435S
Tip produs	Vinci cu șurub