

**PLANOLITH****Stand comparator universal de precizie, model de mari dimensiuni Granit,  
Lungime masă: 400mm****Date comandă**

Numărul de comandă

442570 400

GTIN

2050001051141

Clasa articolului

46H

**Descriere****Execuție:**

Suprafață de măsurare acoperită cu strat de diamant. Structură extrem de rigidă și masivă. Placă de granit de cea mai înaltă calitate și duritate.

Cu un **canal în T pe latura posterioară în direcție longitudinală, pentru deplasarea și fixarea coloanei**, cu reglaj fin pe înălțime și ajustare fină la brațul transversal, tije de măsurare cromate.

Orificii de prindere pentru ceas comparator cu  $\varnothing$  8 mm.

**Planeitate  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**

**Notă:**

Atenție, livrarea se face **cu costuri suplimentare de transport.**

**Descriere tehnică**

Greutate

44 kg

Cursă maximă

300 mm

Lățime masă

300 mm

Lungime masă

400 mm

Ø coloane	35 mm
Înălțime de măsurare maximă	400 mm
Standard	DIN 876
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Calibrarea	D1
Tip produs	Stand de măsurare

### Servicii

CalibrareStand de măsurare Mărimea maximă a mesei 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------