



## Masa universală de măsurare, Lungime masă: 180mm



### Date comandă

Numărul de comandă	442940 180
GTIN	4030234000114
Clasa articolului	46K

### Descriere

#### Execuție:

Soclu robust din fontă; platou de măsurare dreptunghiular. Suprafața mesei este călită și rectificată foarte fin, cu canale de praf încorporate. Coloană centrală robustă, călită, respectiv cromată dur, cu filet cu pas mare și piuliță de reglaj. Braț transversal călit, respectiv cromat, reglabil orizontal pentru ceasuri comparatoare sau indicatoare de precizie. Suport de ceas comparator  $\varnothing$  8 mm interschimbabil (10 h7 la cerere).

**Planeitate  $\leq 16 \mu\text{m}$ .**

### Descriere tehnică

Lungime masă	180 mm
Cursă maximă	180 mm
$\varnothing$ braț transversal	22 mm
$\varnothing$ coloane	35 mm
Greutate	13 kg
Lățime masă	98 mm

Înălțime de măsurare maximă	180 mm
Standard	Normă de fabricație
Calibrarea	D1
Tip produs	Stand de măsurare

### Servicii

Calibrare Stand de măsurare Mărimea maximă a mesei 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------