

Garant**Burghiu elicoidal HSS Cod 114150 ca set de schimb, neacoperit, Tip: 1-6****Date comandă**

Numărul de comandă	115140 1-6
GTIN	4045197024428
Clasa articolului	11B

Descriere**Execuție:**

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

Ascuțit; burghiu cu coadă cilindrică, precizie ridicată a concentricității și acuratețe a pasului elicei.

Ascuțire de precizie a vârfului.

Începând de la Ø 2,4 mm vaporizat.

Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 4 mm.

Descriere tehnică

Increment	0,1 mm
Domeniu de găurire	1 - 6 mm
Număr de burghie	51
Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8

Unghiul la vârf	118 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	45 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	50 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	10 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	8 m/min	P
GG(G)	recomandat	25 m/min	K
CuZn	recomandat	80 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 1,2	114150 1,2
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 5,6	114150 5,6
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 1,8	114150 1,8
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 4,4	114150 4,4
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 2,1	114150 2,1

Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 5	114150 5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 5,5	114150 5,5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 5,7	114150 5,7
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 4,1	114150 4,1
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 1,3	114150 1,3
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 1,4	114150 1,4
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 5,8	114150 5,8
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 3,4	114150 3,4
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 5,4	114150 5,4
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 2,6	114150 2,6
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 1,7	114150 1,7
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 4,6	114150 4,6
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 3	114150 3
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 2,7	114150 2,7
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 2,9	114150 2,9
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 5,1	114150 5,1
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 4,7	114150 4,7
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 3,5	114150 3,5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 3,9	114150 3,9
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 6	114150 6
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 3,3	114150 3,3
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 4,3	114150 4,3
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 2,8	114150 2,8
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 3,1	114150 3,1
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 3,8	114150 3,8
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 2,2	114150 2,2
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 4,2	114150 4,2
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 1,5	114150 1,5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 1,6	114150 1,6

Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 3,7	114150 3,7
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 2,5	114150 2,5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 5,3	114150 5,3
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 5,2	114150 5,2
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 5,9	114150 5,9
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 3,6	114150 3,6
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 3,2	114150 3,2
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 2	114150 2
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 2,4	114150 2,4
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 2,3	114150 2,3
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 4,9	114150 4,9
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 4,5	114150 4,5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 4	114150 4
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 1,9	114150 1,9
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 4,8	114150 4,8
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 1,1	114150 1,1
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 1	114150 1