

Mitutoyo**Aparat de precizie pentru măsurarea înălțimilor, Înălțimea de trasare: 300mm**

Date comandă

Numărul de comandă	443500 300
GTIN	4946368096223
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Bază solidă cu suprafață de rezemare rectificată, **rigla gradată este călită și rectificată.**

Toate gradațiile sunt cromate mat, antireflexie. Gradație neagră de calitate. Cu reglaj fin. Muchiile riglei gradate ușor ridicate, nu permit cursorului deteriorarea gradației. Valoarea zero a gradației și vârful de trasare sunt corelate cu suprafața de rezemare a bazei (posibilitate de trasare de la „0”). Astfel, cotele din desen pot fi transferate direct fără erori de calcul.

Acul de trasat este **armat cu carbură**. Cu șină reglabilă de măsurare.

Descriere tehnică

Înălțimea de trasare	300 mm
Secțiune transversală a coloanei de măsurare	28×9 mm
Calibrarea	E1
Lungime suprafața bazei	135 mm
Lățime suprafața bazei	91 mm
Vernier	1/50 mm

Eroare de toleranță	0,04 mm
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analog
Tip produs	Coloană verticală și sistem de marcare

Servicii

Calibrare Aparat / coloană de măsurare și trasare pe înălțime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	024630 300
Calibrare DAkkS Aparat / coloană de măsurare și trasare pe înălțime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	024640 300

Accesorii

Ac de trasat de schimb, armat cu carbură Pentru înălțimea trasării 300 mm	443510 300
---	------------