




## Dispozitiv de verificare a concentricității cu suprafață de măsurare șlefuită fără ceas comparator, Înălțimea vârfulor: 50mm



### Date comandă

Numărul de comandă	443000 50
GTIN	4030234000169
Clasa articolului	46K

### Descriere

#### Execuție:

#### Stativ de măsurare:

Cu reglaj fin și orificiu de prindere 8 H7. Traversa este reglabilă în înălțime și în toate părțile.

#### Păpuși mobile:

Deplasabile. Păpușa stângă cu vârf fix, păpușa dreaptă cu vârf mobil.

#### Banc de măsurare:

Finisare exactă, cu 2 canale în T. Pentru prinderea păpușilor (toleranță H7) respectiv a stativului de măsurare.

#### Planeitate conform DIN 876/1.

#### Aplicație:

Pentru măsurarea concentricității și a planeității precum și a controlului comparativ al paralelismului și al diametrului.

#### Livrare:

Banc de măsurare, suport de măsurare Păpuși mobile fără prisme.

### Descriere tehnică

Lungime placă de bază	350 mm
Lungime braț transversal	60 mm
Ø coloane	16 mm

Lățime placă de bază	100 mm
Alinierea nivelului privind înălțimea păpușilor mobile	±0,01 mm
Greutate	8 kg
Înălțimea vârfulor	50 mm
Înălțime totală fără suportul de măsurare	110 mm
Lățime H7 a canalelor în T	10 mm
Ø braț transversal	16 mm
Ø pinolei	16 mm
Înălțimea coloanei	150 mm
Distanța maximă dintre vârfuri	200 mm
Calibrarea	Preț la cerere
sarcină mare per pereche	10 kg
Tip produs	Aparat de măsurare a concentricității și a planeității

## Accesorii

Pereche de păpuși mobile reglabile pe înălțime Pentru Ø maxim al piesei 32 mm	443050 32
Pereche de păpuși mobile cu role pentru înălțimea vârfulor 50/75 mm	443160 50/75
Suport articulată cu piuliță T Cursă maximă 200 mm	443295 200
Suport articulată cu piuliță T Cursă maximă 130 mm	443295 130