

**HOLEX****Șubler digital de adâncime pentru canale, Domeniu de măsurare: 500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418755 500
GTIN	4045197640581
Clasa articolului	42A

**Descriere****Execuție:**

Șubler digital pentru adâncimi pentru măsurarea canalelor, canelurilor, găurilor, treptelor și găurilor. Mod constructiv cu economisire a greutatei din oțel cu profiluri din aluminiu întărit, cu suprafețe acoperite cu strat de oxid. Proprietăți de ghidare și alunecare optime datorită ghidajului prismatic dublu aflat în interior. În bara de măsurare pot fi înșurubate vârfuri de măsurare diferite (M2,5).

Profil din aluminiu întărit cu oțel, cu suprafață acoperită cu strat de oxid. Ghidaj prismatic dublu. Vârfuri de schimbare (M2,5) înlocuibile.

**Aplicație:**

Măsurarea canelurilor, canalelor, găurilor și treptelor.

**Livrare:**

Vârf de măsurare cu bilă de oțel, inserție tip disc Cod 434900 Ref.. 11, tapă de măsurare de 150 mm și 350mm, baterie Cod 081560 Ref LR44.

**Notă:**

Baze de măsurare 550 mm, 750 mm și 900 mm la cerere.

**Descriere tehnică**

Calibrarea	A1
Ø inserție tip disc	20 mm
Domeniu de măsurare	0 - 500 mm
Ø bare măsurare	6 mm
Secțiunea riglei de măsurare	23,5 × 9 mm

Citire comutabilă	mm / inch
Eroare de toleranță	0,05 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 LR44
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	digital
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șublere de adâncime pentru canale

## Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021000 500
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021010 500

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii LR44	081560 LR44
---	-------------