


PLANOLITH**Stand comparator universal de precizie Granit, Lungime masă: 260mm****Date comandă**

Numărul de comandă	442550 260
GTIN	2050001037046
Clasa articolului	46H

Descriere**Execuție:**

Suprafață de măsurare acoperită cu strat de diamant. Structură extrem de rigidă și masivă. Placă de granit de cea mai înaltă calitate și duritate.

Coloană cromată cu filet cu pas mare pentru ajustare aproximativă a brațului transversal. Brațul de măsurare rigid este echipat cu **un dispozitiv reglabil paralel pentru reglare fină**. Orificiu de prindere pentru ceasuri comparatoare și indicatoare de precizie cu \varnothing 8 mm.

Planeitate $\leq 2 \mu\text{m}$.

Descriere tehnică

Lățime masă	140 mm
Înălțime de măsurare maximă	200 mm
\varnothing coloane	35 mm
Lățime suprafață de măsurare	140 mm
Lungime suprafață de măsurare	200 mm
Greutate	9,5 kg

Cursă maximă	120 mm
Lungime masă	260 mm
Standard	DIN 876
Calibrarea	D1
Tip produs	Stand de măsurare

Servicii

CalibrareStand de măsurare Mărimea maximă a mesei 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------