



Șublere de adâncime, Domeniu de măsurare: 200mm



Date comandă

Numărul de comandă	418300 200
GTIN	4045197203649
Clasa articolului	41Z

Descriere

Execuție:

Riglă de măsurare cu șină și vernier cromate mat. Vernier deplasabil. Gradații cu contrast puternic. **Suprafețe de măsurare și de reazem lepuite fin.** Datorită bazelor de măsurare suplimentare (Cod 418744), se pot obține și lungimi mai mari ale bazelor de măsurare.

Accesorii opționale:

Capete de măsurare suplimentare Cod 418744 (180 – 320 mm).

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0 - 200 mm
Gradație	1/20 mm
Lungimea tălpii	100 mm
Secțiunea riglei de măsurare	11×4 mm
Lungimea vernierului	39 mm
Ambalaj	Husă
Abatere de măsurare E MPE	±0,05 mm
Standard	ISO 13385
Tehnică de măsurare	analog
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit

Calibrarea	A1
Tip produs	Șublere de adâncime

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

Accesorii

Bază de măsurare suplimentar individual Lungimea tălpii 180 mm	418744 180
Bază de măsurare suplimentar individual Lungimea tălpii 320 mm	418744 320
Bază de măsurare suplimentar individual Lungimea tălpii 260 mm	418744 260