

HOLEX**Șubler digital de adâncime pentru canale, Domeniu de măsurare: 800mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418755 800
GTIN	4045197640598
Clasa articolului	42A

Descriere**Execuție:**

Șubler digital pentru adâncimi pentru măsurarea canalelor, canelurilor, găurilor, treptelor și găurilor. Mod constructiv cu economisire a greutatei din oțel cu profiluri din aluminiu întărit, cu suprafețe acoperite cu strat de oxid. Proprietăți de ghidare și alunecare optime datorită ghidajului prismatic dublu aflat în interior. În bara de măsurare pot fi înșurubate vârfuri de măsurare diferite (M2,5).

Profil din aluminiu întărit cu oțel, cu suprafață acoperită cu strat de oxid. Ghidaj prismatic dublu. Vârfuri de schimbare (M2,5) înlocuibile.

Aplicație:

Măsurarea canelurilor, canalelor, găurilor și treptelor.

Livrare:

Vârf de măsurare cu bilă de oțel, inserție tip disc Cod 434900 Ref.. 11, tapă de măsurare de 150 mm și 350mm, baterie Cod 081560 Ref LR44.

Notă:

Baze de măsurare 550 mm, 750 mm și 900 mm la cerere.

Descriere tehnică

Ø bare măsurare	6 mm
Secțiunea riglei de măsurare	23,5 × 9 mm
Domeniu de măsurare	0 - 800 mm
Ø inserție tip disc	20 mm
Calibrarea	A1

Citire comutabilă	mm / inch
Eroare de toleranță	0,06 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 LR44
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	digital
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șublere de adâncime pentru canale

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021010 1000
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021000 1000

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii LR44	081560 LR44
---	-------------