


PLANOLITH**Stand comparator universal de precizie Granit, Lungime masă: 300mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 442550 300 |
| GTIN | 2050001037053 |
| Clasa articolului | 46H |

Descriere**Execuție:**

Suprafață de măsurare acoperită cu strat de diamant. Structură extrem de rigidă și masivă. Placă de granit de cea mai înaltă calitate și duritate.

Coloană cromată cu filet cu pas mare pentru ajustare aproximativă a brațului transversal. Brațul de măsurare rigid este echipat cu **un dispozitiv reglabil paralel pentru reglare fină**. Orificiu de prindere pentru ceasuri comparatoare și indicatoare de precizie cu \varnothing 8 mm.

Planeitate $\leq 2 \mu\text{m}$.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|--------|
| Lățime suprafață de măsurare | 200 mm |
| Lungime suprafață de măsurare | 240 mm |
| Lățime masă | 200 mm |
| \varnothing coloane | 35 mm |
| Lungime masă | 300 mm |
| Cursă maximă | 120 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Greutate | 13 kg |
| Înălțime de măsurare maximă | 200 mm |
| Standard | DIN 876 |
| Calibrarea | D1 |
| Tip produs | Stand de măsurare |

Servicii

| | |
|---|----------------|
| Calibrare Stand de măsurare Mărimea maximă a mesei 400X400 mm | 024580 400X400 |
|---|----------------|