




Dispozitiv de verificare a concentricității RPG, Pentru Ø maxim al piesei: 30mm



Date comandă

Numărul de comandă	443300 30
GTIN	2050001944719
Clasa articolului	46L

Descriere

Execuție:

- **Construcție robustă cu rulmenți cu bile.**
- **Tip RPG pentru verificări în serie cu 2 suporturi rabatabile și 1 sanie de măsurare (cu excepția Ref. 30).**

Aplicație:

Pentru verificarea suprafețelor exterioare, interioare și plane ale pieselor de rotație. Datorită structurii compacte este recomandat pentru utilizarea pe proiectoare de măsurare, aparate optice de măsură a coordonatelor, precum și aparate de măsurare a conturului.

Precizie:

Precizie a concentricității **0,002 mm**.

Livrare:

Inclusiv cheie de deservire și piatră de șlefuit (fără ceasuri comparatoare).

Accesorii opționale:

Sanie transversală pentru măsurarea suprafeței plane. Sanie de măsurare cu pinolă respectiv role suport. Braț articulată cu prindere centrală de măsurare pentru instrumentul de măsură. Role suport din carbură.

Aționare electrică cu variator electronic de viteze. Braț rotitor pneumatic cu rolă de întindere.

Notă:

Toate tipurile de dispozitive cu alte tipuri de role (role canelate respectiv role cilindrice) disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Tip de rolă	Role cilindrice
Greutate	10,5 kg
Lungime placă de bază	120 mm
Pentru Ø piesei	3 - 30 mm
Lățime placă de bază	120 mm
Ø rolei	30 mm
Pentru Ø maxim al piesei	30 mm
Tip produs	Aparat de măsurare a concentricității și a planeității