


**PLANOLITH****Stand comparator universal de precizie Granit, cu strat ceramic, Lungime masă: 260mm****Date comandă**

Numărul de comandă	442560 260
GTIN	2050001048066
Clasa articolului	46H

**Descriere****Execuție:**

Suprafață de măsurare acoperită cu strat de diamant. Structură extrem de rigidă și masivă. Placă de granit de cea mai înaltă calitate și duritate.

Coloană cromată cu filet cu pas mare pentru ajustare aproximativă a brațului transversal. Brațul de măsurare rigid este echipat cu **un dispozitiv reglabil paralel pentru reglare fină**. Orificiu de prindere pentru ceasuri comparatoare și indicatoare de precizie cu  $\varnothing$  8 mm.

**Planeitate  $\leq 2 \mu\text{m}$ .**

Cu strat ceramic extrem de rezistent la uzură (10×mai dur decât granitul).

**Aplicație:**

Ca masă pentru măsurare foarte precisă și stabilă, se utilizează universal la toate tipurile de procedee de verificare, în special pentru măsurători ale paralelității.

**Descriere tehnică**

Lungime masă	260 mm
$\varnothing$ coloane	35 mm
Înălțime de măsurare maximă	200 mm

Cursă maximă	120 mm
Lățime suprafață de măsurare	140 mm
Lungime suprafață de măsurare	200 mm
Lățime masă	140 mm
Greutate	9,5 kg
Standard	DIN 876
Calibrarea	D1
Tip produs	Stand de măsurare

### Servicii

Calibrare Stand de măsurare Mărimea maximă a mesei 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------