

**Șublere de adâncime cu cârlig, Domeniu de măsurare: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418500 200
GTIN	4045197203694
Clasa articolului	41Z

Descriere**Execuție:**

Vernier cromat mat. Riglă de măsurare și vernier cu gradație gravată clar. Riglă de măsurare curbă și îngustă cu diviziune pe ambele părți. Datorită reversibilității riglei de măsurare, aceasta **poate fi utilizată și ca șubler normal de adâncime**. Suprafețe de măsurare rectificat foarte fin.

Livrare:

Ref. 500L în cutie.

Descriere tehnică

Lungimea vernierului	39 mm
Secțiunea riglei de măsurare	8×3 mm
Dimensiunea cârligului b	5 mm
Lungimea tălpii	100 mm
Dimensiunea cârligului	20 mm
Gradație	1/20 mm
Domeniu de măsurare	0 - 200 mm
Ambalaj	Husă
Abatere de măsurare E MPE	±0,05 mm
Standard	ISO 13385
Tehnică de măsurare	analog

Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Calibrarea	A2
Tip produs	Șublere de adâncime

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere de adâncime cu cârlig Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021230 200
CalibrareȘubler de adâncime cu cârlig Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021220 200