

**Dulap integrat în bază****Date comandă**

Numărul de comandă	354290
GTIN	4045197436986
Clasa articolului	31E

Descriere**Execuție:**

- Corp cu 3 sertare și 1 ușă, aluminiu alb (RAL 9006) și albastru oțel (RAL 5011). (Loc de depozitare pentru plasarea lichidului de răcire de la unitatea de răcire CU1).
- Blat de lucru din material plastic Eluplan.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului (stânga): 60; 300; 300

Notă:

Decolorările din cauza luminii solare sau a iradiațiilor nu reprezintă motiv de reclamație.

Înălțime: 840 mm

Lățime: 1500 mm

Adâncime: 700 mm

Lățime utilă sertare: 490 mm

Adâncime utilă sertare: 520 mm

Greutate: 120 kg

Descriere tehnică

Structură de bază dreapta adâncime utilă	650 mm
Greutate	120 kg
Număr de sertare	3
Înălțimea ușii (dreapta)	720 mm

Material masă lucru	Beolin
Înălțime	840 mm
Adâncime	700 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Adâncime utilă sertare	520 mm
Lățime utilă sertare	490 mm
Lățime	1500 mm
Structură de bază dreapta lățime utilă	627 mm
Număr de uși	1