



Masă mică de măsurare, Tip: 68



Date comandă

Numărul de comandă	442930 68
GTIN	4030234000015
Clasa articolului	46K

Descriere

Execuție:

Soclu robust de fontă cu coloană de măsurare stabilă și suport de ceas comparator, rigid. Suprafața mesei este călită, rectificată și lepuită. Suport de ceas comparator Ø 8 mm. Suprafața a standului cu canale pentru praf. Execuție robustă fără reglaj fin.

Planeitate ≤ 5 μm.

Calibrarea: D1

Cursă maximă: 90 mm

Înălțime de măsurare maximă: 100 mm

Ø coloane: 22 mm

Ø braț transversal: 18 mm

Lungime masă: 68 mm

Lățime masă: 60 mm

Descriere tehnică

Lățime masă	60 mm
Înălțimea totală	200 mm
Ø coloane	22 mm

Ø braț transversal	18 mm
Înălțime de măsurare maximă	100 mm
Cursă maximă	90 mm
Lungime masă	68 mm
Greutate	3,5 kg
Standard	DIN 876/0
Calibrarea	D1
Tip produs	Stand de măsurare

Servicii

Calibrare Stand de măsurare Mărimea maximă a mesei 400X400 mm	016220 400X400
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare Stand de măsurare Mărimea maximă a mesei 400X400 mm	024580 400X400