



Șublere de adâncime cu cârlig, Domeniu de măsurare: 500Lmm



Date comandă

Numărul de comandă	418500 500L
GTIN	4045197203724
Clasa articolului	41Z

Descriere

Execuție:

Vernier cromat mat. Riglă de măsurare și vernier cu gradație gravată clar. Riglă de măsurare curbă și îngustă cu diviziune pe ambele părți. Datorită reversibilității riglei de măsurare, aceasta **poate fi utilizată și ca șubler normal de adâncime**. Suprafețe de măsurare rectificată foarte fin.

Livrare:

Ref. 500L în cutie.

Descriere tehnică

Dimensiunea cârligului b	10 mm
Dimensiunea cârligului	36 mm
Secțiunea riglei de măsurare	20×5 mm
Gradație	1/20 mm
Lungimea vernierului	39 mm
Domeniu de măsurare	0 - 500 mm
Lungimea tălpii	250 mm
Ambalaj	Cutie stabilă
Abatere de măsurare E MPE	±0,1 mm
Standard	ISO 13385
Tehnică de măsurare	analog

Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Calibrarea	A2
Tip produs	Șublere de adâncime

Servicii

CalibrareȘubler de adâncime cu cârlig Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021220 500
Calibrare DAkkSȘublere de adâncime cu cârlig Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021230 500