

**Șubler de adâncime cu cârlig dublu, Domeniu de măsurare: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418520 200
GTIN	4045197203731
Clasa articolului	41Z

Descriere**Execuție:**

Riglă de măsurare și vernier cromate mat, cu scală gravată clar. Suprafețe de măsurare rectificat fin.

Aplicație:

Utilizare universală pentru măsurarea adâncimilor, distanțelor, locașurilor și canelurilor – recomandat chiar și pentru găuri. A se ține cont de dimensiunea a.

Descriere tehnică

Lungimea tălpii	100 mm
Gradație	1/20 mm
Lungimea vernierului	39 mm
Secțiunea riglei de măsurare	10×3 mm
Domeniu de măsurare	0 - 200 mm
Dimensiunea cârligului	23 mm
Ambalaj	Husă
Abatere de măsurare E MPE	±0,05 mm
Standard	ISO 13385
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX

Toate componentele	călit
Calibrarea	A2
Tip produs	Șublere de adâncime

Servicii

CalibrareȘubler de adâncime cu cârlig Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021220 200
Calibrare DAKKȘublere de adâncime cu cârlig Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021230 200