



Masă mică de măsurare, Tip: 115



Date comandă

Numărul de comandă	442930 115
GTIN	4030234000374
Clasa articolului	46K

Descriere

Execuție:

Soclu robust de fontă cu coloană de măsurare stabilă și suport de ceas comparator, rigid. Suprafața mesei este călită, rectificată și lepuită. Suport de ceas comparator Ø 8 mm. Suprafața a standului cu canale pentru praf. Execuție robustă fără reglaj fin.

Planeitate ≤ 5 μm.

Calibrarea: D1

Cursă maximă: 135 mm

Înălțime de măsurare maximă: 150 mm

Ø coloane: 28 mm

Ø braț transversal: 20 mm

Lungime masă: 115 mm

Lățime masă: 98 mm

Descriere tehnică

Înălțimea totală	284 mm
Cursă maximă	135 mm
Greutate	7,1 kg

Lățime masă	98 mm
Înălțime de măsurare maximă	150 mm
Lungime masă	115 mm
Ø coloane	28 mm
Ø braț transversal	20 mm
Standard	DIN 876/0
Calibrarea	D1
Tip produs	Stand de măsurare

Servicii

Calibrare Stand de măsurare Mărimea maximă a mesei 400X400 mm	016220 400X400
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare Stand de măsurare Mărimea maximă a mesei 400X400 mm	024580 400X400