

Garant**Dispozitiv de presetare, Tip: VG1****Date comandă**

Numărul de comandă	354760 VG1
GTIN	4045197436498
Clasa articolului	31E

Descriere**Execuție:**

- Ecran tactil 15 inch, operare intuitivă simplă cu ajutorul simbolurilor.
- Cu dispozitiv de calibrare pe suportul principal.
- Cameră digitală cu mărire de 24x.
- Reglare rapidă a ambelor axe (X / Z) separat, respectiv concomitent.
- Ajustare fină a ambelor axe (X / Z).
- Ax cu indexare 4x90°, frână a axului.
- Eroare de rulare concentrică sau axială a axului max. 2 μm.

Dispozitivul funcționează împreună cu soluțiile software disponibile opțional, legate de producție, Hoffmann Group Connected.

Avantaj:

Achiziționând acest articol, puneți baza conectării digitale a producției. Creșterile de productivitate sunt posibile împreună cu software-ul integrat modular.

Aplicație:

Pentru măsurarea și presetarea sculelor de pe utilaj / postul de execuție.

Livrare:

Inclusiv dispozitiv de calibrare pe suportul de bază, tastatură, table de depozitare, curățător pentru muchiile așchietoare și program de măsurare în limbile străine esențiale.

Accesorii opționale:

- Dulap integrat în bază Cod 354767.
- Reducții Cod 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.
- Imprimantă de etichete 085505 Ref. LW550 (DYMO).

- Etichete Cod 085565.
- Husă de protecție Cod 354789 Ref. 1.

Notă:

Imaginea poate fi diferită față de original.

Descriere tehnică

Greutate	150 kg
Verificarea măsurătorilor	Sistem electronic de măsurare PC
Lățime bază	860 mm
Adâncime	590 mm
Lățimea totală	1500 mm
Reglare rapidă	Electromagnetic
Procedeu de măsurare	Ecran tactil de prelucrare a imaginii 15 inch
Înălțime	1060 mm
Suport principal	SK50
Solicitarea arborelui	100 kg
Domeniu de măsurare X	400 mm
Domeniu de măsurare Z	500 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Serie	Hoffmann Group Connected
Serie	VG1
Interfață	Hoffmann Group Connected
Tip produs	Dispozitiv de reglare

Accesorii

Set de etichete pentru adresă, albe Lățimea etichetei x lungimea etichetei 36X89 mm	085565 36X89
Husă de protecție la praf, 2 componente Tip 1	354789 1

Dulap integrat în bază pentru dispozitivul de presetare Lățime 1500 mm	354767 1500
Set de etichete pentru adresă, albe Lățimea etichetei×lungimea etichetei 28X89 mm	085565 28X89
Dispozitiv de măsurare a centrului de rotație	354785
Curățător pentru muchii de tăiere/Plastilină pentru marcarea poziție	354788
ReducțieSK50 / HSK Suport de bază SK / Reducție HSK 50/ H100	354775 50/H100
ReducțieSK50 / VDI Suport de bază SK / Reducție VDI 50/ V40	354773 50/V40
ReducțieSK50 / VDI Suport de bază SK / Reducție VDI 50/ V20	354773 50/V20
ReducțieSK50 / VDI Suport de bază SK / Reducție VDI 50/ V30	354773 50/V30
ReducțieSK50 / VDI Suport de bază SK / Reducție VDI 50/ V50	354773 50/V50
ReducțieSK50 / PSC Suport de bază SK / Reducție PSC 50/ C63	354777 50/C63
ReducțieSK50 / VDI Suport de bază SK / Reducție VDI 50/ V16	354773 50/V16
ReducțieSK50 / VDI Suport de bază SK / Reducție VDI 50/ V25	354773 50/V25
ReducțieSK50 / HSK Suport de bază SK / Reducție HSK 50/ H50	354775 50/H50
ReducțieSK50 / HSK Suport de bază SK / Reducție HSK 50/ H63	354775 50/H63
ReducțieSK50 / HSK Suport de bază SK / Reducție HSK 50/ H40	354775 50/H40
ReducțieSK50 / PSC Suport de bază SK / Reducție PSC 50/ C32	354777 50/C32
ReducțieSK50 / PSC Suport de bază SK / Reducție PSC 50/ C40	354777 50/C40
ReducțieSK50 / PSC Suport de bază SK / Reducție PSC 50/ C50	354777 50/C50

ReducțieSK50 / PSC Suport de bază SK / Reducție PSC 50/
C80

354777 50/C80