

**Masă mică de măsurare, Tip: 80****Date comandă**

Numărul de comandă	442934 80
GTIN	4045197551269
Clasa articolului	42D

Descriere**Execuție:**

Soclu robust de fontă cu coloană de măsurare stabilă și suport de ceas comparator, rigid. Suprafața mesei este călită, rectificată și lepuită. Suport de ceas comparator Ø 8 mm. Suprafața a standului cu canale pentru praf. Execuție robustă fără reglaj fin.

Planeitate ≤ 5 μm.

Calibrarea: D1

Cursă maximă: 60 mm

Înălțime de măsurare maximă: 110 mm

Ø coloane: 24,4 mm

Lungime masă: 80 mm

Lățime masă: 80 mm

Înălțimea totală: 210 mm

Descriere tehnică

Cursă maximă	60 mm
Lățime masă	80 mm
Greutate	2,5 kg

Înălțime de măsurare maximă	110 mm
Ø coloane	24,4 mm
Lungime masă	80 mm
Înălțimea totală	210 mm
Standard	DIN 876/0
Calibrarea	D1
Tip produs	Stand de măsurare

Servicii

Calibrare Stand de măsurare Mărimea maximă a mesei 400X400 mm	016220 400X400
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare Stand de măsurare Mărimea maximă a mesei 400X400 mm	024580 400X400