

HOLEX**Coloană de măsurare și trasare pe înălțime cu lupă, Înălțimea de trasare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	443805 300
GTIN	4045197204714
Clasa articolului	42D

Descriere**Execuție:**

Bază stabilă cu suprafață de rezemare lepuită. Citire 0,02 mm cu reglaj fin. Vârful de trasat este **armat cu carbură**. Cu șină reglabilă de măsurare, lupă și șurub de blocare.

Descriere tehnică

Calibrarea	E1
Lățime suprafața bazei	90 mm
Înălțimea de trasare	300 mm
Lungime suprafața bazei	135 mm
Secțiune transversală a coloanei de măsurare	28×9 mm
Vernier	1/50 mm
Eroare de toleranță	0,06 mm
Standard	Normă de fabricație

Tehnică de măsurare	analog
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Tip produs	Coloană verticală și sistem de marcare

Servicii

Calibrare DAkkSAparat / coloană de măsurare și trasare pe înălțime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	024640 300
CalibrareAparat / coloană de măsurare și trasare pe înălțime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	024630 300

Accesorii

Ac de trasat de schimb, armat cu carbură Tip R	443816 R
Ac de trasat de schimb, armat cu carbură Tip E	443816 E