

Mitutoyo**Coloană verticală digitală și sisteme de marcare, Înălțimea de trasare: 1000mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 445152 1000 |
| GTIN | 4946368583341 |
| Clasa articolului | 44A |

Descriere**Execuție:**

Citire directă pe afișajul digital clar, ușor de observat. Funcționare cu baterii, consum de curent foarte mic. Buton de memorare – Prin apăsarea unui buton, rezultatul măsurătorii poate fi înregistrat. Toate componentele importante sunt călite. Stabilitate mare datorită celor două coloane de măsurare călite, așezate paralel una lângă cealaltă, cu suprafețe dințate călite pe partea interioară (Ref.1000 cu 3 coloane de măsurare). **2 valori presetate** permit stocarea referințelor (de exemplu placa din granit și piesă). **Vârf de trasat armat cu carbură**. Bază solidă cu suprafață de rezemare călită și lepuită. În partea din spate a carcasei afișajului se găsește o manivelă pentru reglare rapidă și un șurub randalinat pentru ajustare fină.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357, 1 husă de protecție, 1 vârf de trasat armat cucarbură Cod 443510.

Accesorii opționale:

Suport pătrat Cod 445180 pentru prinderea ceasurilor comparatoare, vârf de centrare Cod 445250, raportor Cod 453500, clemă Cod 453520 și cablu de date Cod 497080.

Descriere tehnică

| | |
|--|--|
| Lățime suprafața bazei | 150 mm |
| Înălțimea de trasare | 1000 mm |
| Lungime suprafața bazei | 250 mm |
| Eroare de toleranță | 0,07 mm |
| Citire | 0,005 mm |
| Durata de viață a bateriei cca. | 3500 h |
| Număr de baterii incluse | 1 |
| Cod produs baterii/acumulatori conținute | 081560 357 |
| Alimentare cu energie | Cu baterii |
| Standard | Normă de fabricație |
| Interfață | Interfață Digimatic |
| Interfață | Interfață Digimatic |
| Tehnică de măsurare | digital |
| Calibrarea | E1 |
| Tip produs | Coloană verticală și sistem de marcare |

Servicii

| | |
|---|-------------|
| Calibrare Aparat / coloană de măsurare și trasare pe înălțime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm | 024630 1000 |
| Calibrare DAkkS Aparat / coloană de măsurare și trasare pe înălțime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm | 024640 1000 |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Raportor universal cu lupă Lungimea șinei 150 mm | 453500 150 |
| Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D2 | 497100 D2 |
| Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357 | 081560 357 |
| Cablu de conectare Tip USB2 | 497080 USB2 |
| Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip | 498965 |
| Raportor universal cu lupă Lungimea șinei 500 mm | 453500 500 |

| | |
|---|-------------|
| Cablu de conectare Tip D2 | 497080 D2 |
| Suporturi pătrate | 445180 |
| Raportor universal cu lupă Lungimea șinei 300 mm | 453500 300 |
| Emițător Tip S1 | 498966 S1 |
| Suport pentru fixarea raportorului | 453520 |
| Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip | 498975 |
| Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip USB2 | 497100 USB2 |
| Cablu de conectare Tip D1 | 497080 D1 |
| Ac de trasat de schimb, armat cu carbură Pentru înălțimea trasării 200 mm | 443510 200 |
| Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1 | 497100 D1 |
| Ac de trasat de schimb, armat cu carbură Pentru înălțimea trasării 300 mm | 443510 300 |