

**Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet, Tip: 2824400****Date comandă**

Numărul de comandă	375300 2824400
GTIN	4020772081126
Clasa articolului	35A

**Descriere****Execuție:**

Șurub pentru canale în T, din semifabricat forjat și cu filet rulat.

**Model standard**, clasă de rezistență = 10.9 (pentru M6 – M12) și clasă de rezistență = 8.8 (pentru M14 – M24).

**Standard:**

**DIN 787**

**Livrare:**

**Complet**, cu șaibă suport cu rezistență sporită Cod 375340 și piuliță înaltă Cod 375385.

**Notă:**

· **Model de citire – Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.**

**Descriere tehnică**

Înălțime k	18 mm
Lungime filet b	240 mm
Lățime cursor e	44 mm
Dimensiunea nominală a canalelor în T	28 mm
Lățime îngustă cursor a	27,7 mm
Filet G	M24
Lungime L	400 mm
Tip	787
Tip produs	Șurub pentru canale

