

Mahr**Coloană verticală digitală și sisteme de marcare cu ieșire de date, Înălțimea de trasare: 600mm****Date comandă**

Numărul de comandă	445000 600
GTIN	4059192016814
Clasa articolului	43B

Descriere**Execuție:**

Afișaj LCD contrastant, caractere de 12 mm înălțime. Bază ergonomică, stabilă cu suprafață de rezemare călită și lepuită, pentru deplasare ușoară și fără șocuri. Cursor și șină din oțel călit, inoxidabil. Mâner rotativ (volant) de mari dimensiuni pentru poziționare și măsurare. **Ajustare fină suplimentară și șurub de blocare.**

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, 1 vârf de trasat armat cucarbură Cod 445002.

Accesorii opționale:

Suport pentru ceasuri comparatoare Cod 445004, cablu de date Cod 498940.

Descriere tehnică

Lățime suprafața bazei	98 mm
Greutate	6,2 kg
Înălțimea de trasare	600 mm
Secțiune transversală a coloanei de măsurare	35×15 mm
Lungime suprafața bazei	180 mm

Eroare de toleranță	0,05 mm
Citire	0,0005 inch
Citire	0,01 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață RS232C
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	E1
Tip produs	Coloană verticală și sistem de marcare

Servicii

Calibrare Aparat / coloană de măsurare și trasare pe înălțime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	024630 1000
--	-------------

Accesorii

Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip R2	498940 R2
Cablu de conectare Tip USB2	498938 USB2
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Emițător Tip S4E	498966 S4E
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Ac de trasat de schimb, armat cu carbură	445002

