



## Șubler digital de adâncime, Domeniu de măsurare: 300mm



### Date comandă

Numărul de comandă	418802 300
GTIN	4045197528889
Clasa articolului	42A

### Descriere

#### Execuție:

Afișaj digital bine lizibil. Proprietăți de alunecare optime datorită **ghidajului prismatic dublu**. Bază de măsurare din aluminiu cu strat de acoperire dur cu două găuri dispuse la 90° (M2,5) pentru prinderea vârfurilor de măsurare.

#### Livrare:

Inclusiv palpator de măsurare Cod434900 Ref.2, 3tălpi de măsurare (150, 300 și 450 mm), 1baterie Cod 081560 Ref. LR44 și certificat de etalonare din fabrică.

#### Accesorii opționale:

Toate vârfurile palpatoare speciale și de schimb Cod 434900 – 434915 cu filet M2,5.

### Descriere tehnică

Calibrarea	A1
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Secțiunea riglei de măsurare	23,5 × 9 mm
Citire comutabilă	0,0005 inch
Citire comutabilă	0,01 mm
Eroare de toleranță	0,04 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 LR44
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii

Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Tehnică de măsurare	digital
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șublere de adâncime

## Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300

## Accesorii

Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20

Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii LR44	081560 LR44
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din carbură Tip 16	434910 16

Palpator din oțel Tip 14/30

434900 14/30