



Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) individual, Tip: 8850



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 375305 8850 |
| GTIN | 4020772080372 |
| Clasa articolului | 35A |

Descriere

Execuție:

Șurub pentru canale în T, din semifabricat forjat și cu filet rulat.

Model standard, clasă de rezistență = 10.9 (pentru M6 – M12) și clasă de rezistență = 8.8 (pentru M14 – M24).

Standard:

DIN 787

Livrare:

Individual, fără piuliță sau șaibă.

Accesorii opționale:

Șaibe suport, consultați Cod 375340 și piulițe înalte, consultați Cod 375385.

Notă:

• **Model de citire – Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.**

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Dimensiunea nominală a canalelor în T | 8 mm |
| Lățime cursor e | 13 mm |
| Lungime filet b | 35 mm |
| Lățime îngustă cursor a | 7,7 mm |
| Înălțime k | 6 mm |
| Filet G | M8 |
| Lungime L | 50 mm |
| Tip | 787 |

Tip produs

Șurub pentru canale