



## Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) individual, Tip: 1212160



### Date comandă

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 375305 1212160 |
| GTIN               | 4020772081492  |
| Clasa articolului  | 35A            |

### Descriere

#### Execuție:

Șurub pentru canale în T, din semifabricat forjat și cu filet rulat.

**Model standard**, clasă de rezistență = 10.9 (pentru M6 – M12) și clasă de rezistență = 8.8 (pentru M14 – M24).

#### Standard:

**DIN 787**

#### Livrare:

**Individual**, fără piuliță sau șaibă.

#### Accesorii opționale:

Șaibe suport, consultați Cod 375340 și piulițe înalte, consultați Cod 375385.

#### Notă:

• **Model de citire – Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.**

### Descriere tehnică

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Dimensiunea nominală a canalelor în T | 12 mm   |
| Lungime filet b                       | 100 mm  |
| Lățime cursor e                       | 18 mm   |
| Înălțime k                            | 7 mm    |
| Lățime îngustă cursor a               | 11,7 mm |
| Filet G                               | M12     |
| Lungime L                             | 160 mm  |
| Tip                                   | 787     |

Tip produs

Șurub pentru canale