

**Coloană verticală digitală și sisteme de marcare cu ieșire de date, Înălțimea de trasare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	445135 300
GTIN	6923903400118
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Afișaj LCD mare, contrastant, pentru citire simplă, fără erori (înălțimea cifrelor 10 mm). Ajustare fină / precisă și rapidă prin volantul cu mâner de poziționare. Execuție robustă, stabilă, cu bază solidă și mâner ergonomic pentru manevrare fără efort. Zero / ABS pentru repunere la zero în orice poziție dorită (de exemplu, măsurări comparative) sau revenirea la scala riglei, absolută.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357, 1 vârf de trasat armat cucarbură Cod 443510 Ref. 300 (potrivit pentru ambele mărimi).

Accesorii opționale:

Suport Cod 445180. Cablu de date Cod 497080.

Descriere tehnică

Lungime suprafața bazei	160 mm
Secțiune transversală a coloanei de măsurare	35×15 mm
Lățime suprafața bazei	122 mm

Fișă de date

Greutate	4,6 kg
Înălțimea de trasare	300 mm
Eroare de toleranță	0,03 mm
Citire	0,01 mm
Durata de viață a bateriei cca.	2000 h
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	E1
Tip produs	Coloană verticală și sistem de marcare

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/445135-300>