



Șubler digital de adâncime, Domeniu de măsurare: 800mm



Date comandă

Numărul de comandă	418802 800
GTIN	4045197529107
Clasa articolului	42A

Descriere

Execuție:

Afișaj digital bine lizibil. Proprietăți de alunecare optime datorită **ghidajului prismatic dublu**. Bază de măsurare din aluminiu cu strat de acoperire dur cu două găuri dispuse la 90° (M2,5) pentru prinderea vârfurilor de măsurare.

Livrare:

Inclusiv palpator de măsurare Cod434900 Ref.2, 3tălpi de măsurare (150, 300 și 450 mm), 1baterie Cod 081560 Ref. LR44 și certificat de etalonare din fabrică.

Accesorii opționale:

Toate vârfurile palpatoare speciale și de schimb Cod 434900 – 434915 cu filet M2,5.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0 - 800 mm
Calibrarea	A1
Secțiunea riglei de măsurare	23,5 × 9 mm
Citire comutabilă	0,0005 inch
Citire comutabilă	0,01 mm
Eroare de toleranță	0,06 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 LR44
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii

Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Tehnică de măsurare	digital
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șublere de adâncime

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021000 1000
Calibrare DAKKȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021010 1000

Accesorii

Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20

Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii LR44	081560 LR44
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4

Palpator din oțel Tip 29/20

434900 29/20