



Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet, Tip: 1614125



Date comandă

Numărul de comandă	375300 1614125
GTIN	4020772084455
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Șurub pentru canale în T, din semifabricat forjat și cu filet rulat.

Model standard, clasă de rezistență = 10.9 (pentru M6 – M12) și clasă de rezistență = 8.8 (pentru M14 – M24).

Standard:

DIN 787

Livrare:

Complet, cu șaibă suport cu rezistență sporită Cod 375340 și piuliță înaltă Cod 375385.

Notă:

· **Model de citire – Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.**

Descriere tehnică

Înălțime k	9 mm
Lățime cursor e	25 mm
Lungime filet b	75 mm
Lățime îngustă cursor a	15,7 mm
Dimensiunea nominală a canalelor în T	16 mm
Filet G	M14
Lungime L	125 mm
Tip	787
Tip produs	Șurub pentru canale

