

HOLEX**Coloană de măsurare și trasare pe înălțime cu lupă, Înălțimea de trasare: 600mm****Date comandă**

Numărul de comandă	443805 600
GTIN	4045197326843
Clasa articolului	42D

Descriere**Execuție:**

Bază stabilă cu suprafață de rezemare lepuită. Citire 0,02 mm cu reglaj fin. Vârful de trasat este **armat cu carbură**. Cu șină reglabilă de măsurare, lupă și șurub de blocare.

Descriere tehnică

Lungime suprafața bazei	175 mm
Secțiune transversală a coloanei de măsurare	35×12 mm
Lățime suprafața bazei	120 mm
Calibrarea	E1
Înălțimea de trasare	600 mm
Vernier	1/50 mm
Eroare de toleranță	0,06 mm
Standard	Normă de fabricație

Tehnică de măsurare	analog
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Tip produs	Coloană verticală și sistem de marcare

Servicii

Calibrare Aparat / coloană de măsurare și trasare pe înălțime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	024630 1000
Calibrare DAkkS Aparat / coloană de măsurare și trasare pe înălțime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	024640 1000

Accesorii

Ac de trasat de schimb, armat cu carbură Tip E	443816 E
Ac de trasat de schimb, armat cu carbură Tip R	443816 R