



Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet, Tip: 141250



Date comandă

Numărul de comandă	375300 141250
GTIN	4020772080891
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Șurub pentru canale în T, din semifabricat forjat și cu filet rulat.

Model standard, clasă de rezistență = 10.9 (pentru M6 – M12) și clasă de rezistență = 8.8 (pentru M14 – M24).

Standard:

DIN 787

Livrare:

Complet, cu șaibă suport cu rezistență sporită Cod 375340 și piuliță înaltă Cod 375385.

Notă:

· **Model de citire – Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.**

Descriere tehnică

Lățime cursor e	22 mm
Înălțime k	8 mm
Lățime îngustă cursor a	13,7 mm
Dimensiunea nominală a canalelor în T	14 mm
Lungime filet b	35 mm
Filet G	M12
Lungime L	50 mm
Tip	787
Tip produs	Șurub pentru canale

