

Mitutoyo**Coloană verticală digitală și sisteme de marcare, Înălțimea de trasare: 300mm**

Date comandă

Numărul de comandă	445152 300
GTIN	4946368583327
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Citire directă pe afișajul digital clar, ușor de observat. Funcționare cu baterii, consum de curent foarte mic. Buton de memorare – Prin apăsarea unui buton, rezultatul măsurătorii poate fi înregistrat. Toate componentele importante sunt călite. Stabilitate mare datorită celor două coloane de măsurare călite, așezate paralel una lângă cealaltă, cu suprafețe dințate călite pe partea interioară (Ref.1000 cu 3 coloane de măsurare). **2 valori presetate** permit stocarea referințelor (de exemplu placa din granit și piesă). **Vârf de trasat armat cu carbură**. Bază solidă cu suprafață de rezemare călită și lepuită. În partea din spate a carcasei afișajului se găsește o manivelă pentru reglare rapidă și un șurub randalinat pentru ajustare fină.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357, 1 husă de protecție, 1 vârf de trasat armat cucarbură Cod 443510.

Accesorii opționale:

Suport pătrat Cod 445180 pentru prinderea ceasurilor comparatoare, vârf de centrare Cod 445250, raportor Cod 453500, clemă Cod 453520 și cablu de date Cod 497080.

Descriere tehnică

Lungime suprafața bazei	135 mm
-------------------------	--------

Lățime suprafața bazei	91 mm
Înălțimea de trasare	300 mm
Eroare de toleranță	0,02 mm
Citire	0,005 mm
Durata de viață a bateriei cca.	3500 h
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Digimatic
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	E1
Tip produs	Coloană verticală și sistem de marcare

Servicii

Calibrare Aparat / coloană de măsurare și trasare pe înălțime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	024630 300
Calibrare DAkkS Aparat / coloană de măsurare și trasare pe înălțime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	024640 300

Accesorii

Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Cablu de conectare Tip D2	497080 D2
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip USB2	497100 USB2
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D1	497100 D1
Ac de trasat de schimb, armat cu carbură Pentru înălțimea trasării 300 mm	443510 300
Raportor universal cu lupă Lungimea șinei 500 mm	453500 500
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Emitător Tip S1	498966 S1
Cablu de conectare Tip D1	497080 D1
Suport pentru fixarea raportorului	453520
Raportor universal cu lupă Lungimea șinei 300 mm	453500 300
Suporturi pătrate	445180
Raportor universal cu lupă Lungimea șinei 150 mm	453500 150
Ac de trasat de schimb, armat cu carbură Pentru înălțimea trasării 200 mm	443510 200
Cablu de conectare Tip USB2	497080 USB2
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2	497100 D2