

Mitutoyo**Coloană verticală digitală și sisteme de marcare, Înălțimea de trasare: 600mm**

Date comandă

Numărul de comandă	445152 600
GTIN	4946368583334
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Citire directă pe afișajul digital clar, ușor de observat. Funcționare cu baterii, consum de curent foarte mic. Buton de memorare – Prin apăsarea unui buton, rezultatul măsurătorii poate fi înregistrat. Toate componentele importante sunt călite. Stabilitate mare datorită celor două coloane de măsurare călite, așezate paralel una lângă cealaltă, cu suprafețe dințate călite pe partea interioară (Ref.1000 cu 3 coloane de măsurare). **2 valori presetate** permit stocarea referințelor (de exemplu placa din granit și piesă). **Vârf de trasat armat cu carbură**. Bază solidă cu suprafață de rezemare călită și lepuită. În partea din spate a carcasei afișajului se găsește o manivelă pentru reglare rapidă și un șurub randalinat pentru ajustare fină.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357, 1 husă de protecție, 1 vârf de trasat armat cucarbură Cod 443510.

Accesorii opționale:

Suport pătrat Cod 445180 pentru prinderea ceasurilor comparatoare, vârf de centrare Cod 445250, raportor Cod 453500, clemă Cod 453520 și cablu de date Cod 497080.

Descriere tehnică

Lungime suprafața bazei	180 mm
-------------------------	--------

Lățime suprafața bazei	120 mm
Înălțimea de trasare	600 mm
Eroare de toleranță	0,05 mm
Citire	0,005 mm
Durata de viață a bateriei cca.	3500 h
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Digimatic
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	E1
Tip produs	Coloană verticală și sistem de marcare

Servicii

Calibrare Aparat / coloană de măsurare și trasare pe înălțime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	024630 1000
---	-------------

Accesorii

Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D2	497100 D2
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip USB2	497100 USB2
Raportor universal cu lupă Lungimea șinei 500 mm	453500 500
Ac de trasat de schimb, armat cu carbură Pentru înălțimea trasării 200 mm	443510 200
Suport pentru fixarea raportorului	453520
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Suporturi pătrate	445180

Raportor universal cu lupă Lungimea șinei 300 mm	453500 300
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Emitător Tip S1	498966 S1
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1	497100 D1
Ac de trasat de schimb, armat cu carbură Pentru înălțimea trasării 300 mm	443510 300
Cablu de conectare Tip USB2	497080 USB2
Cablu de conectare Tip D1	497080 D1
Raportor universal cu lupă Lungimea șinei 150 mm	453500 150
Cablu de conectare Tip D2	497080 D2