

HOLEX**Coloană verticală digitală și sisteme de marcare, Înălțimea de trasare: 600mm****Date comandă**

Numărul de comandă	443850 600
GTIN	4045197204752
Clasa articolului	42D

Descriere**Execuție:**

Coloană verticală digitală și sisteme de marcare cu reglaj fin. Bază solidă cu suprafață de rezemare rectificată.

Afișaj digital LCD ușor lizibil. Vârf de trasat armat cu carbură.

Funcționare:

Aducere la zero în orice poziție. Funcție de memorare (HOLD). ABS / INC / TOL și SET.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357, 1 vârf de trasat armat cu carbură Cod 443851.

Descriere tehnică

Înălțimea de trasare	600 mm
Lățime suprafața bazei	120 mm
Secțiune transversală a coloanei de măsurare	30,9×10,7 mm
Lungime suprafața bazei	180 mm
Greutate	3,4 kg

Eroare de toleranță	0,07 mm
Citire	0,0005 inch
Citire	0,01 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	E1
Tip produs	Coloană verticală și sistem de marcare

Servicii

Calibrare Aparat / coloană de măsurare și trasare pe înălțime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	024630 1000
---	-------------

Accesorii

Ac de trasat de schimb, armat cu carbură Pentru înălțimea trasării 300 mm	443851 300
Ac de trasat de schimb, armat cu carbură Pentru înălțimea trasării 600 mm	443851 600
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357