

Mitutoyo**Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 200-225mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420500 200-225
GTIN	4946368215013
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Suprafețe de măsurare leuite cu precizie, armate cu carbură. Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii. Cu linii de gradație și cifre negre, gravate clar.

De la Ref. 100–125, potcoava din fontă emailată.

Livrare:

De la Ref. 25-50 cu 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Ø tamburului micrometric	18 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Pasul tijei	1/50 mm
Domeniu de măsurare	200 - 225 mm
Citire	0,01 mm
Ø pivot	6,35 mm
Execuție suprafață măsurare	Armat cu carbură
Calibrarea	B2
Eroare de toleranță	4 µm
Standard	DIN 863

Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 500 mm	022050 500
CalibrareMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 300 mm	022040 300