

Garant**Palpator 3D analogic cu element de palpate (Ø 4 mm)****Date comandă**

Numărul de comandă	359520
GTIN	4045197223302
Clasa articolului	31T

Descriere**Execuție:**

- Scală liniară.
- Recomandat pentru măsurare.
- Funcționare precisă.
- Structura compactă face posibilă evitarea coliziunii la palpate.
- Etanș la praf și la apă = IP 67.
- Ajustare simplă și exactă a concentricității.
- O scală pentru palpate axială și radială.

Execuție text publicitar:

- Cu scală liniară.
- Ajustare simplă și exactă a concentricității.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Aparat precis de măsurare pentru mașini de frezare și de electroeroziune. Pentru stabilirea punctelor zero ale pieselor, măsurarea lungimilor, a centrelor de găurire și a muchiiilor de referință.

Livrare:

Inclusiv element de palpate Cod 359505 Ref. 4.

Accesorii opționale:

Element de palpate Cod 359505 Ref. 6.

Notă:

Palpator 3D digital Cod 359500.

Elemente de palpate compatibile Cod 359505 și geam de schimb Cod 359510.

Descriere tehnică

Lentilă de schimb	359510
Ø afișajului	50 mm
Precizie de citire	0,01 mm
Lungimea totală (carcasă și element de palpate)	134 mm
Deplasare axială pe fiecare dintre axele x, y, z	7 mm
Tijă palpatoare cu lungime liberă	40 mm
Element de palpate de schimb	359505 4
Precizie de măsurare	0,01 mm
Ø cozii	16 mm
Lungimea cozii	40 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Tip produs	Palpator

Accesorii

Tijă palpator pentru palpator 3D Ø bilei de palpate D 4 mm	359505 4
Portsculă cu prindere pe conForma AD Ø de strângere D1 16 mm	300410 16
Tijă palpator pentru palpator 3D Ø bilei de palpate D 6 mm	359505 6
Geam de protecție de schimb pentru palpatoare analogice 3D	359510
Burdof pentru palpatorul 3D	359512