

**Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 0-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420200 0-25
GTIN	4045197203762
Clasa articolului	42B

Descriere**Execuție:****Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură.**

Tijă de măsurare călită și rectificată.

Blocare prin intermediul levierului de strângere.

Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii.

Cu linii de gradație și cifre negre, gravate clar.

Livrare:

De la Ref. 25-50 cu 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Ø pivot	6,5 mm
Ø tamburului micrometric	18 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Citire	0,01 mm
Calibrarea	B1
Eroare de toleranță	2 µm
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analogic

Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022000 25
Calibrare DAkkS Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100