



Aparat de centrare cu ceas fix



Date comandă

Numărul de comandă	359585
GTIN	4045197606440
Clasa articolului	32B

Descriere

Execuție:

Carcasă metalică stabilă, pentru atelier, cu \varnothing ceas comparator de 42 mm (divizarea scalei 0,005 mm). Bara de susținere poate fi montată pe dreapta sau pe stânga. Dispozitivul de centrare se poate utiliza vertical și orizontal. Înălțimea totală fără palpator de măsurare 140 mm. Turație recomandată cca. 50 – 100 rot/min. Zonă de lucru până la 300 mm. Precizie de centrare 0,02 mm.

Aplicație:

Centrarea alezajelor și a arborilor.

Livrare:

Aparat de centrare, inclusiv bară de susținere, magnet de fixare cu șnur de legătură **Câte 1 palpator interior:** 50 mm pentru \varnothing 3,5 mm – 100 mm100 mm pentru \varnothing 50 mm – 200 mm150 mm pentru \varnothing 50 mm – 300 mm **Câte 1 palpator curbat pentru exterior:** 50 mm pentru \varnothing 0,0 mm – 100 mm100 mm pentru \varnothing 0,0 mm – 200 mm150 mm pentru \varnothing 0,0 mm – 300 mm**1 vârf elastic de punctator** (palpator pentru centru)

Domeniu de utilizare \varnothing interior: 3,5 - 300 mm

Domeniu de utilizare \varnothing exterior: 0 - 300 mm

Lungime fără coadă și palpator: 118 mm

Turație maximă a arborelui: 50 - 100 min⁻¹

Domeniu de măsurare al ceasului: 3 mm

Descriere tehnică

Turație maximă a arborelui	50 - 100 min ⁻¹
Lungime fără coadă și palpator	118 mm
Domeniu de măsurare al ceasului	3 mm
Domeniu de utilizare Ø interior	3,5 - 300 mm
Domeniu de utilizare Ø exterior	0 - 300 mm
Tip produs	Aparat de centrare

Accesorii

Element de palpare pentru interior Tip 3	359587 3
Element de palpare pentru exterior Tip 2	359589 2
Stand magnetic	359593
Element de palpare pentru exterior Tip 3	359589 3
Bară de susținere	359592
Element de palpare pentru exterior Tip 1	359589 1
Element de palpare pentru interior Tip 2	359587 2
Vârf elastic de punctator	359590
Element de palpare pentru interior Tip 1	359587 1