



## Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) individual, Tip: 2020125



### Date comandă

Numărul de comandă	375305 2020125
GTIN	4020772084110
Clasa articolului	35A

### Descriere

#### Execuție:

Șurub pentru canale în T, din semifabricat forjat și cu filet rulat.

**Model standard**, clasă de rezistență = 10.9 (pentru M6 – M12) și clasă de rezistență = 8.8 (pentru M14 – M24).

#### Standard:

**DIN 787**

#### Livrare:

**Individual**, fără piuliță sau șaibă.

#### Accesorii opționale:

Șaibe suport, consultați Cod 375340 și piulițe înalte, consultați Cod 375385.

#### Notă:

· **Model de citire – Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.**

### Descriere tehnică

Înălțime k	12 mm
Lățime îngustă cursor a	19,7 mm
Lungime filet b	85 mm
Dimensiunea nominală a canalelor în T	20 mm
Lățime cursor e	32 mm
Filet G	M20
Lungime L	125 mm
Tip	787

Tip produs

Șurub pentru canale